

**POWERUP ISOTONIC POWER (320 Đ³)
Ñ€ÑƒĐ±.450**

POWERUP ISOTONIC ĐĵÑ€ĐμĐ'Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ»Ñ•ĐμÑ, Ñ•Đ³⁄₄Đ±Đ³⁄₄Đ¹ Ñ•Đ³⁄₄Ñ‡ĐμÑ,Đ°Đ¹⁄₂Đ, Đμ
Đ,Ñ•Ñ,Đ³⁄₄Ñ‡Đ¹⁄₂Đ, Đ°Đ³⁄₄Đ² Ñ•Đ¹⁄₂ĐμÑ€Đ³Đ, Đ, Đ, Ñ•Đ»ĐμĐ°Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ»Đ,Ñ,Đ³⁄₄Đ², Đ°Đ³⁄₄Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Ñ«Đμ
ĐĵĐ³⁄₄Đ²Ñ«Ñ°ÑŽÑ, Ñ•ĐĵĐ³⁄₄Ñ•Đ³⁄₄Đ±Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ²Đ°Ñ°ĐμĐ³⁄₄Ñ,ĐμĐ»Đ°
ĐĵĐ³⁄₄Đ³Đ»Đ³⁄₄Ñ°Đ°Ñ,Ñ€Đ²Đ³⁄₄Đ'Ñƒ Đ²Đ³⁄₄ Đ²Ñ€ĐμĐ¹⁄₄Ñ• Ñ,Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ,
ĐĵĐ³⁄₄Đ'Đ'ĐμÑ€Đ¶Đ,Đ²Đ°ÑŽÑ, Đ²Ñ«Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Đ»Đ,Đ²Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ, Đ•Đ°Ñ°Đ,Ñ°Đ°ÑŽÑ, Đ³⁄₄Ñ,
Ñ•ÑƒĐ'Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Đ³. [\[ĐŸĐ³⁄₄Đ'Ñ€Đ³⁄₄Đ±Đ¹⁄₂ĐμĐμ...\]](#)

**Rline ISOTONIC (450 Đ³)
Ñ€ÑƒĐ±.500**

Đ'Đ³⁄₄Ñ•Ñ•Ñ,Đ°Đ¹⁄₂Đ°Đ²Đ»Đ,Đ²Đ°Ñ• Đ²Đ³⁄₄Đ'Đ¹⁄₂Đ³⁄₄-Ñ•Đ³⁄₄Đ»ĐμĐ²Đ³⁄₄Đ¹ Đ±Đ°Đ»Đ°Đ¹⁄₂Ñ•,
ĐĵĐ³⁄₄Đ'Đ'ĐμÑ€Đ¶Đ,Đ²Đ°ĐμÑ, Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ,Đ³⁄₄Ñ•ĐĵĐ³⁄₄Ñ•Đ³⁄₄Đ±Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€
Đ³⁄₄Ñ€Đ³Đ°Đ¹⁄₂Đ,Đ•Đ¹⁄₄Đ°. ĐĵĐ³⁄₄Ñ...Ñ€Đ°Đ¹⁄₂Ñ•ĐμÑ, Ñ•Đ,Đ»Đ³⁄₄Đ²Ñ«Đμ ĐĵĐ³⁄₄Đ°Đ°Đ•Đ°Ñ,ĐμĐ»Đ,
Đ²Ñ«Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Đ»Đ,Đ²Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ, Đ,Đ¹⁄₂Ñ,ĐμĐ¹⁄₂Ñ•Đ,Đ²Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ, Đ,
Ñ•Đ¹⁄₄Đ³⁄₄Ñ‡Đ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°Đ»Ñ€Đ¹⁄₂Ñ«Đ¹ Đ¹⁄₂Đ°Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ¹ Đ¹⁄₂Đ° ĐĵÑ€Đ³⁄₄Ñ,Ñ•Đ¶ĐμĐ¹⁄₂Đ,Đ, Đ²Ñ•ĐμĐ¹
Ñ,Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ, [\[ĐŸĐ³⁄₄Đ'Ñ€Đ³⁄₄Đ±Đ¹⁄₂ĐμĐμ...\]](#)

- « « Đ' Đ¹⁄₂Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ³⁄₄
- « ĐŸÑ€ĐμĐ'Ñ«ÑƒÑ°Đ°Ñ•
- 1
- ĐĵĐ»ĐμĐ'ÑƒÑŽÑ°Đ°Ñ• »
- Đ' Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂ĐμÑ‡ » »

Đ ĐμĐ•ÑƒĐ»Ñ€Ñ,Đ°Ñ,Ñ« 1 - 9 Đ,Đ• 9